



Șurubelniță dinamometrică TorqueVario®, Momentul maxim: 1400cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659930 1400
GTIN	4010995396909
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Afișare numerică a valorii momentului de rotație pe scala cu fereastră (40 – 50 valori individuale, în funcție de intervalul momentelor de rotație). Momentul de rotație poate fi reglat fără trepte cu cheia de reglare Torque-Setter (inclusă în pachetul de livrare). La atingerea valorii setate a momentului, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Precizie $\pm 6\%$.

Aplicație:

Cu mâner tip T și suport de biți pentru biți 1/4 inch.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Cheie de reglare pentru Ref. 60-700: Cod 659931 Ref. 1 și pentru Ref. 1400: Cod 659931 Ref. 2.

Descriere tehnică

Afișaj	analog
Momentul maxim	1400 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	$\pm 6\%$

Suport pentru biți	F 6,3
Suport pentru biți	D 6,3
Intervalul momentului de torsiune	500 - 1400 cNm
Intervalul momentului de torsiune	5 - 14 Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Procedeu de măsurare	Moment
Greutate	560 g
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Citire comutabilă	Nm
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea totală L	120 mm
Serie	TorqueVario®
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Denumirea producătorului	TorqueVario®-S T
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accesorii

Scule de reglare Torque Setter Tip 2

659931 2