


Garant

Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 19/1,5 mm



Date comandă

Numărul de comandă	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656– 273670.

Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 273994 sau Cod 319132 – 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670. Set compus din 2 lame cu câte un lăcaș pentru plăcuțe.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 40 mm

Înălțime h₁: 15,7 mm

Lungimea totală L_{tot}: 96 mm

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	19 mm
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Înălțime h ₁	15,7 mm

Lungimea totală L_{tot}	96 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare