

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 16/1,5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	1,5 mm
Șurub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Decalaj central L_3	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	16 mm
t_{\max} prelucrare interioară	4,5 mm
Lungimea totală L	180 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Domeniu de utilizare	Canelură interioară radială
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

