

**Combidisc® Disc de rectificat (SiC), Ø 50,8 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	554023 80
GTIN	4007220778494
Clasa articolului	55G

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.

Granulație din carbură de siliciu cu muchii ascuțite (SiC) pentru șlefuire agresivă la apăsare redusă.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Recomandat în special pentru rectificarea aliajelor din titan, aluminiului, cuprului sau bronzului.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm	554092 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm	554091 50

