

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 12/1,5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Șurub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	16 mm
Decalaj central L_3	9,5 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
t_{\max} prelucrare interioară	4,5 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 12	279815 12
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500