


Garant**VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălțimea cozii h: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273795 16
GTIN	4045197721310
Clasa articolului	21W

Descriere**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273799.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă: $L = L_1 + L_3$ (suport plăcuțe).Lățimea funcțională L_4 : 21 mm L_1 : 100 mm L_2 : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

L_2	24,5 mm
Înălțimea cozii h	16 mm
L_1	100 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Lățimea funcțională L_4	21 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	279910
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10