


Garant**VARIO-LINE Suport de prindere, pe dreapta, Înălțimea cozii h: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273794 16
GTIN	4045197721082
Clasa articolului	21W

Descriere**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273798.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:L = L₁ + L₃ (suport plăcuțe).Lățimea funcțională L₄: 21 mmL₁: 100 mmL₂: 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	21 mm
L ₂	24,5 mm
Înălțimea cozii h	16 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	100 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10