


Garant
VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălțimea cozii h: 20mm

Date comandă

Numărul de comandă	273795 20
GTIN	4045197721327
Clasa articolului	21W

Descriere
Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273799.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:
 $L = L_1 + L_3$ (suport plăcuțe).

 Lățimea funcțională L_4 : 25 mm

 L_1 : 125 mm

 L_2 : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

L_2	24,5 mm
Lățimea funcțională L_4	25 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Înălțimea cozii h	20 mm
L_1	125 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500