

**Garant**
**VARIO-LINE Suport de prindere, pe dreapta, Înălțimea cozii h: 20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273794 20
GTIN	4045197721099
Clasa articolului	21W

**Descriere**
**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273798.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**
 $L = L_1 + L_3$  (suport plăcuțe).

 Lățimea funcțională  $L_4$ : 25 mm

 $L_1$ : 125 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$	25 mm
$L_1$	125 mm
Înălțimea cozii h	20 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10