

**Garant****VARIO-LINE Suport de prindere, pe dreapta, Înălțimea cozii h: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273794 25
GTIN	4045197721303
Clasa articolului	21W

**Descriere****Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273798.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (suport plăcuțe).Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 30 mmL<sub>1</sub>: 150 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descriere tehnică**

Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	150 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Înălțimea cozii h	25 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	30 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	279910
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 9	279815 9