


Garant**VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălțimea cozii h: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273795 32
GTIN	4045197721457
Clasa articolului	21W

Descriere**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273799.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă: $L = L_1 + L_3$ (suport plăcuțe).Lățimea funcțională L_4 : 30 mm L_1 : 170 mm L_2 : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descriere tehnică

L_2	24,5 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	170 mm
Lățimea funcțională L_4	30 mm
Înălțimea cozii h	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10