

Garant

Portsculă cu strângere rapidă subțire, cu orificiu pentru canalul de răcire, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302326 12
GTIN	4045197721228
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
- Formă foarte subțire (proeminențe reduse).
- Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

- Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø D ₂	20 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	35,9 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere

Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
	308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm

354240 12-20

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetetașat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40