



## Dispozitiv mic de tăiat țevi cu 4 role de ghidare



### Date comandă

Numărul de comandă	818305
GTIN	4045197721464
Clasa articolului	82A

### Descriere

#### Execuție:

Corp de bază din magneziu turnat sub presiune, șuruburi acoperite și ghidaj telescopic de precizie. **4 role de ghidare** (oprire sigură și la Ø mare) cu degajare. **Mâner ergonomic cu roțițe de tăiat de schimb.** Cod 819100. <strong>Debavurator manual retractabil</strong> în corp.

#### Aplicație:

Universal pentru tăierea **țevilor din cupru, aluminiu și cu pereți subțiri din INOX.**

#### Piese de schimb:

Bolțuri de schimb Cod 818020 pentru roțițe de tăiat Cod 819100. Pentru lama debavuratorului manual consultați Cod 838510 Ref. S10.

Ø roțiță de tăiat: 20 mm

Lățime roțiță de tăiat: 5 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 5 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 3 - 35 mm

### Descriere tehnică

Ø roțiță de tăiat	20 mm
Alezaj roțiță de tăiat	5 mm
Lățime roțiță de tăiat	5 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 35 mm
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

---

**Accesorii**

Bolțuri de rotițe	818020
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Rotiță de tăiat de schimb	819100