

MIRKA**Disc abraziv cu scai ABRANET®, Ø 125 mm, Granulație: 180****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 567802 180 |
| GTIN | 6416868668032 |
| Clasa articolului | 56M |

Descriere**Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

Avantaj:

- **Șlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă și a mediului înconjurător.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafață, noduri de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

Aplicație:

Șlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase și de aluminiu, pieselor de mobilier.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Granulație | 180 |
| Ø discurilor | 125 mm |
| Serie | ABRANET® |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 125 mm |
| Mașină acționată | Șlefuitor excentric |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |
| Tip produs | Disc abraziv cu scai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 123 mm | 567990 123 |
|--|------------|