

Garant GRIDLINE

**Picior cu reglare manuală pe înălțime, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927001 800
GTIN	4062406107642
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Reglare pe înălțime 150 mm.****Livrare:**

Picior reglabil manual pe înălțime Cod 927080 Ref. 150.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării.

Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Intervale de reglare pe înălțime	25 mm
----------------------------------	-------

Lățime	50 mm
Adâncime	700 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	800 - 950 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

## Accesorii

Compensarea înălțimii pentru reglare manuală pe înălțime Tip M10	927091 M10
Reglare manuală pe înălțime Reglare pe înălțime 150 mm	927080 150
Picior Înălțime 800 mm	927000 800