

Garant GRIDLINE

**Picior cu roți de ghidaj, Înălțime: 950mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927006 950
GTIN	4062406107826
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Livrare:**

Picior Cod 927000, set role de oprire a direcției Cod 927202 Ref. 2.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării.

Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Lățime	50 mm

Adâncime	700 mm
Înălțime	950 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

## Accesorii

RoțiSet de 2 piese Tip 2	927202 2
Picior Înălțime 800 mm	927000 800