

RUNPOTEC
HPI KABELNENZWEISPEZIALIST**Cablu de tragere RUNPO 5 împletit, în cutie din plastic, Lungimea benzii: 20m****Date comandă**

Numărul de comandă	814872 20
GTIN	9120045472806
Clasa articolului	86A

Descriere**Execuție:**

Cablu de tragere gros de **5,3 mm** din poliester, 3 fire împletite. Ambele capete presate cu **vârf de ghidare flexibil puternic (glisor Runpo)** cu egalizarea torsiunii și ochet de tracțiune din oțel superior. Cablu extrem de flexibil cu o rază de curbură de 20 mm.

Avantaj:

Aproape fără rupere și la cele mai înguste raze.

Aplicație:

Pentru diametrele de țevi 16 – 40 mm.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	20 m
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon	2,7 kN
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului

