

**Garant****Disc de șlefuire în evantai (pâslă), moale, Ø discurilor: 115mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	566976 115
GTIN	4045197721280
Clasa articolului	51M

## Descriere

### Execuție:

**Lamelele din pâslă** (înălțime 20 mm) amplasate vertical pe discul suport din fibră de sticlă oferă flexibilitate maximă și răcire în timpul procesului de polizare.

### Aplicație:

Pentru **polizarea inoxului și a metalelor neferoase** în combinație cu pasta de polizare Cod 555740. Se va utiliza cu o viteză de lucru redusă (cca. 2000 – 3000 1/min).

## Descriere tehnică

Înălțime lamele	20 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	plat
Ø discurilor	115 mm
Grad de duritate	moale
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase

Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc de lustruire în evantai

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE