

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Set de tije din bazalt Runpo, 19 buc., Număr de tije: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	814877 10
GTIN	9120045473100
Clasa articolului	86A

Descriere**Execuție:**

Tije flexibile din bazalt de câte 1 m lungime cu filet din oțel superior, pe ambele părți. Prin înșurubarea tijelor se poate determina individual lungimea.

Aplicație:

Ideal pentru lucrările în exteriorul unei țevi de ex. în plafoane suspendate sau la lucrări uscate în construcții.

Livrare:

10 tije de bazalt de câte 1 m lungime (5×Ø 7,5 mm (roșii / dure), 3×Ø 5,5 mm (negre / semidure), 2×Ø 4,5 mm (galbene / moi), 1 vârf de ghidare flexibil, 1 magnet extra puternic, 1 lanț cu bile, 1 cap de ochet cu inel, 1 cârlig de prindere, 1 adaptor de filet, 1 cârlig glisant special din oțel superior, 1 lampă cu LED, 1 geantă din material textil.

Descriere tehnică

Număr de tije	10
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului