

Garant**Disc de șlefuire în evantai (pâslă), mediu, Ø discurilor: 115mm**

Date comandă

Numărul de comandă	566977 115
GTIN	4045197722409
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

Lamelele din pâslă (înălțime 20 mm) amplasate vertical pe discul suport din fibră de sticlă oferă flexibilitate maximă și răcire în timpul procesului de polizare.

Aplicație:

Pentru **polizarea inoxului și a metalelor neferoase** în combinație cu pasta de polizare Cod 555740. Se va utiliza cu o viteză de lucru redusă (cca. 1500 min⁻¹).

Descriere tehnică

Descrierea formei	plat
Înălțime lamele	20 mm
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	115 mm
Grad de duritate	mediu
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase

Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc de lustruire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE