

**Garant****Lamă de retezare tip eco, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273866 32/5
GTIN	4045197722584
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Aplicație:**

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI cod 319132 – 319133.

**Piese de schimb:**

Șurub de închidere Cod 279828 1.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

**Notă:**

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	5 mm
Pentru Ø maxim al piesei	110 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	32 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco

Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

## Accesorii

Șurub pentru lama de retezare ECO Tip 1	279828 1
---	----------