

**RUNPOTEC**  
HIFI KABELNENZWEHESPEZIALIST**Cablu de tragere - fibră de sticlă - PowerRex în cutie din plastic, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă

814868 30

GTIN

9120045473971

Clasa articolului

86A

**Descriere****Execuție:**

Cablu din fibră de sticlă gros de **3 mm, rezistent la întindere** până la 5 kN și totuși **foarte flexibil** (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în țevi deja căptușite când există multe coturi de țevă.

Manșoane de capăt lipite la ambele capete cu filet pentru prinderea opțională a vârfurilor de ghidare flexibile, trăgătoarelor de cablu sau a ochetilor de tracțiune.

**Livrare:**

Inclusiv accesorii fixate în cutie din plastic: 1 **vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo)** cu egalizarea torsiunii și ochet de tracțiune din oțel superior. 1 cap elastic de ghidaj Ø 10 mm, 2 ocheti de tracțiune, 1 trăgător de cablu pentru Ø 6 – 9 mm, 5 manșoane de capăt, 3 manșoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 accesoriu de tragere.

Rezistență la rupere: 1,2 kN

**Descriere tehnică**

Rezistență la rupere

1,2 kN

Lungimea benzii

30 m

Tip produs

Sculă pentru tragerea cablului

---

**Accesorii**

Unguent pentru alunecarea cablurilor

814760

Power Disk

814770