

Garant**Lamă de retezare tip eco, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 26/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Aplicație:

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI cod 319132 – 319133.

Piese de schimb:

Șurub de închidere Cod 279828 1.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	85 mm
Înălțimea lamei h ₅	26 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Înălțime h ₁	21,4 mm
Serie	Eco

Lungimea totală L	120 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

Accesorii

Șurub pentru lama de retezare ECO Tip 1	279828 1
---	----------