



## Stereomicroscop STEMI 508 cu ieșire pentru cameră, Tip: 508CMAT



### Date comandă

Numărul de comandă	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Clasa articolului	49B

### Descriere

#### Execuție:

Microscop stereo ce permite obținerea imaginilor tridimensionale, iluminate și clare. Design Greenough pentru cea mai bună calitate a imaginii. **Lentilele acromatice** corectează eroarea lentilei pentru trei culori (roșu, verde și albastru) și permit astfel imagini strălucitoare și în culori reale. Distanța față de ochi și claritatea imaginii sunt reglate și compensate individual. Mâner pentru utilizarea mobilă. Stativ pentru lumină rece, comandă pentru lumină directă, bază plată pentru lumina incidentă (câmp luminos/câmp întunecat), coloană cu antrenare și deplasare de 145 mm.

Cu lanternă circulară K LED segmentabilă – 48 LED-uri pe 2 rânduri.

Cu ieșire integrată pentru cameră C-Mount.

#### Livrare:

Include cupe oculare nr. 491832. Accesorii de polarizare pentru spot și lumină incidentă.

#### Accesorii opționale:

AxioCam 491852 și 491853.

### Descriere tehnică

Distanță de lucru	92 mm
-------------------	-------

Ocular	PL 10×
Grosiment (× ori)	6,3 - 50
Zoom	8 : 1
Ø câmpului vizual	35 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Microscop stereo

## Accesorii

Pereche paralumini pentru microscop stereo	491832
--	--------