

Garant**Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 6 mm, Tip: ZY6040****Date comandă**

Numărul de comandă	552213 ZY6040
--------------------	---------------

GTIN	4045197723031
------	---------------

Clasa articolului	51E
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă și periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: moale

Ø cap: 60 mm

Lungimea capului: 40 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Ø cap	60 mm
-------	-------

Ø cozii	6 mm
---------	------

Lungimea capului	40 mm
Grad de duritate	moale
Tip produs	Piatră de lustruire

Accesorii

Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea DARKPINK	555740 DARKPINK
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150