

Garant

Portsculă pentru freză frontală conic, SK 40 A = 200, Ø dornului d1: 27 mm



Date comandă

Numărul de comandă	301133 27
GTIN	4045197723345
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Coadă, diametrul de fixare al frezei, suprafața frontală și manșonul sunt rectificat.
- Cu gaură Balluffchip.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Ø exterior D: 50 mm

Ø D₂: 58 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 21 mm

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	27 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Ø exterior D	50 mm

Ø D ₂	58 mm
L ₂	155 mm
Suport	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
	308610 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) Recomandat pentru con ISO 40 SK

308820 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK

308810 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm

309840 27

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

308615 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40