

Garant**Portsculă pentru freză frontală conic, SK 50 A = 300, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301144 32
GTIN	4045197723352
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendență de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø dornului d ₁	32 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Ø exterior D	80 mm
Ø D ₂	78 mm

L ₂	255 mm
Suport	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etașat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 45° etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 60° etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 90° etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
	308790 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50