



Capac de șlefuit Policap® (SiC), Granulație 150, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 1125L



Date comandă

Numărul de comandă	553326 1125L
GTIN	4007220953853
Clasa articolului	55G

Descriere

Execuție:

Compatibil numai cu suportul benzii de șlefuire Cod 553320. **HM de siliciu (SiC)** ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și altor aliaje. Șlefuire la rece prin materiale de adaos abrazive active.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Ø capace șlefuit: 11 mm

Lungimea capacului de șlefuit: 25 mm

Turație recomandată: 20000 min⁻¹

Descriere tehnică

Lungimea capacului de șlefuit	25 mm
Turație recomandată	20000 min ⁻¹

Ø capace șlefuit	11 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	150
Caracteristici nume produs	Granulație 150

Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 1125L

553320 1125L