

**Garant****Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 6 mm, Tip: ZY3020****Date comandă**

Numărul de comandă	552212 ZY3020
--------------------	---------------

GTIN	4045197723086
------	---------------

Clasa articolului	51E
-------------------	-----

**Descriere****Execuție:**

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

**Aplicație:**

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă.

**Notă:**

Corpurile de polizat cu pâslă și periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: mediu

Ø cap: 30 mm

Lungimea capului: 20 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Ø cap	30 mm
-------	-------

Ø cozii	6 mm
---------	------

Lungimea capului	20 mm
Grad de duritate	mediu
Tip produs	Piatră de lustruire

## Accesorii

Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea DARKPINK	555740 DARKPINK
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150