

Garant**Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 6 mm, Tip: ZY4020****Date comandă**

Numărul de comandă 552212 ZY4020

GTIN 4045197722775

Clasa articolului 51E

Descriere**Execuție:**

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:Corpurile de polizat cu pâslă și periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: mediu

Ø cap: 40 mm

Lungimea capului: 20 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Ø cap 40 mm

Ø cozii 6 mm

Lungimea capului	20 mm
Grad de duritate	mediu
Tip produs	Piatră de lustruire

Accesorii

Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea DARKPINK	555740 DARKPINK
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE