

**Garant****Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 6 mm, Tip: ZY6040****Date comandă**

Numărul de comandă 552212 ZY6040

GTIN 4045197722799

Clasa articolului 51E

**Descriere****Execuție:**

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

**Aplicație:**

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă.

**Notă:**Corpurile de polizat cu pâslă și periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: mediu

Ø cap: 60 mm

Lungimea capului: 40 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Ø cap 60 mm

Ø cozii 6 mm

Lungimea capului	40 mm
Grad de duritate	mediu
Tip produs	Piatră de lustruire

## Accesorii

Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea DARKPINK	555740 DARKPINK
Bare de pastă de lustruire Unipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280