

**Agenți de etanșare pentru fileturi, 50 ml, ID producător: 53-14****Date comandă**

Numărul de comandă	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Material de rezistență medie, garnituri hidraulice și pneumatice, etanșare imediată la presiuni scăzute, fără etichetare.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Pentru mărimea de filet în inch	3/4 inch
Denumirea producătorului	53-14
Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h

Moment de rupere minim	8 - 12 Nm
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Temperatură de depozitare	10 - 25 °C
Vâscozitate dinamică	430 - 630 mPas
Pentru tip filet	Toate
Joc maxim	0,15 mm
Cantitate de umplere	50 ml
Forma	lichid
Rezistența manuală după	10 - 20 min
Bază chimică	metacrilat anaerob
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Punct de aprindere	100 °C
recomandat pentru material	Metal
Culoarea	maro
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Valabilitate de la data producției	12 lună
Demontare	cu sculă specială
Clasă de rezistență	rezistență medie
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Substanță de etanșare

Accesorii

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7061

083391 7061

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7063

083392 7063