

Garant GRIDLINE

**Picior retras, inclusiv reglare manuală pe înălțime, Înălțime picior: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927042 800
GTIN	4062406107864
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Picioarele retrase nu pot fi convertite în picioare mobile.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Domeniul de reglare pe înălțime	800 - 950 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Adâncime	475 mm
Lățime	50 mm

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

## Accesorii

Compensarea înălțimii pentru reglare manuală pe înălțime Tip M10	927091 M10
Reglare manuală pe înălțime Reglare pe înălțime 150 mm	927080 150
Picior retras Înălțime picior 800 mm	927040 800