

Garant GRIDLINE

Perete posterior / Raft din două părți, Recomandat pentru lungimea blatului: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927142 1000
GTIN	4062406108014
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Perete sau sertar din tablă de oțel îndoită. Pentru montarea între 2 picioare de sprijin. Instalarea ca perete posterior protejează vederea și oferă un plus de stabilitate. Capacitatea portantă distribuită pe suprafață se referă la situația când se montează ca raft.

Adaptat pentru:

Picioare Cod 927000.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru a folosi întreaga adâncime a bancului de lucru ca spațiu de depozitare, trebuie montat sertarul din două componente. La montarea rafturilor fără perete posterior, trebuie montate suplimentar table de îmbinare Cod 927122. La montarea ca perete posterior, nu sunt necesare table de îmbinare.

Unitate mobilă pentru bancuri de lucru Ready-to-go

Descriere tehnică

Lățime	900 mm
--------	--------

Adâncime	300 mm
Forța portantă distribuită pe suprafață	100 kg
Execuția raftului de depozitare	Multifunktion
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft