

Garant GRIDLINE

Roți Set de 2 piese, Tip: 2**Date comandă**

Numărul de comandă	927202 2
GTIN	4062406108076
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Roți cu diametru de 125 mm. Ideale și pentru bază denivelată. Protecția împotriva agățării firelor împiedică blocarea roților. Funcționare silențioasă optimă datorită rulmenților de calitate superioară, Ø 125 mm, cu strat de poliuretan fără urmă, rezistență minimă la rulare și zgomote reduse de conducere.

Capacitate portantă de 200 kg pe roată. Capacitate portantă maximă la utilizarea a 4 roți: 600 kg. Set compus din 2 role de oprire a direcției cu opritori pentru roată și jantă, inclusiv material de fixare.

Culoare:

Galvanizat, neconfigurabil.

Notă:

Montarea roților crește înălțimea de lucru a bancului cu 150 mm.

Descriere tehnică

Înălțime	150 mm
Capacitate portantă per bucată	200 kg
Înălțimea constructivă	180 mm

Ø roții	125 mm
Greutate	2,2 kg
Tip produs	Rolă