


Garant GRIDLINE

**Panou lateral cu panou perforat, Înălțime: 650mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927165 650
GTIN	4062406212377
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Panou lateral pentru secțiunea piciorului din tablă de oțel tivită, de  $\square 9 \times 9$  mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor și suporturilor Easyfix, precum și accesorii pentru perete perforat.

**Adaptat pentru:**

Bancuri de lucru cu înălțime 950 mm, picioare cu înălțime 900 mm și 750 mm.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La bancuri de lucru cu unitate mobilă, nu este permisă montarea acestuia pe partea cu mâner cu pârghie.

**Descriere tehnică**

Greutate	3 kg
Înălțime	650 mm
Lățime	500 mm
Grosimea materialului	1 mm

Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Panou lateral