


Garant GRIDLINE

Panou lateral cu panou perforat, Înălțime: 550mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927165 550
GTIN	4062406108045
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Panou lateral pentru secțiunea piciorului din tablă de oțel tivită, de 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor și suporturilor Easyfix, precum și accesorii pentru perete perforat.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru cu înălțime 850 mm, picioare cu înălțime 800 mm și 650 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La bancuri de lucru cu unitate mobilă, nu este permisă montarea acestuia pe partea cu mâner cu pârghie.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
Înălțime	550 mm
Greutate	2 kg
Grosimea materialului	1 mm

Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Panou lateral