

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 900/5****Date comandă**

Numărul de comandă	927300 900/5
GTIN	4062406108199
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	350 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Număr de sertare	5

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de uși	0
Înălțime	900 mm
Adâncime	650 mm
Greutate	63 kg
Lățime	400 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927500 300
--	------------

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 900 mm	927412 900
Capace de capăt pentru mânăre 20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21