

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 400/3**Date comandă**

Numărul de comandă	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 150

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	325 mm
Număr de uși	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă	350 mm

Greutate	34,1 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Număr de sertare	3
Înălțime	400 mm
Lățime	400 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțimea utilă	325 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Adâncime	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150

Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 400 mm	927412 400
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21