

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 400/4**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 927300 400/4 |
| GTIN | 4062406108151 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 75, 100

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Adâncime | 650 mm |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Număr de uși | 0 |
| Înălțimea utilă | 325 mm |

| | |
|--|--|
| Înălțimea utilă pentru sertare | 325 mm |
| Înălțime | 400 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 12 |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Număr de sertare | 4 |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 12×20 |
| Greutate | 40 kg |
| Lățime utilă sertare | 300 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 75 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 75 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 75 mm |
| Sertare cu înălțime frontală | 100 mm |
| Lățime utilă | 350 mm |
| Lățime | 400 mm |
| Număr raft culisant | 0 |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 12×20G |
| Tip produs | Carcasă banc de lucru |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 927500 100 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 927500 75 |

| | |
|---|-------------|
| Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare Înălțime 400 mm | 927412 400 |
| Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10 | 951025 10 |
| Șild pentru GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |