

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 900/2****Date comandă**

Numărul de comandă	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Ușă cu opritor pe dreapta.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțime ușă mm: 625

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Greutate	43,7 kg
Număr de sertare	2
Înălțimea utilă a ușii	625 mm
Lățime utilă	350 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Număr de uși	1
Opritor de ușă	pe dreapta
Adâncime	650 mm
Lățime	400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	900 mm
Înălțimea ușii	625 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21