

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe dreapta, Înălțime / număr de sertare: 700****Date comandă**

Numărul de comandă	927310 700
GTIN	4062406108366
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Ușă cu opritor pe dreapta.

**Echipare:**

Înălțime ușă mm: 625

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	350 mm
--------------	--------

Înălțimea ușii	625 mm
Înălțimea utilă a ușii	625 mm
Număr de sertare	0
Înălțime	700 mm
Înălțimea utilă	625 mm
Opritor de ușă	pe dreapta
Lățime	400 mm
Greutate	23,7 kg
Adâncime	650 mm
Număr de uși	1
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Raft de depozitare fix, galvanizat Tip 1	927515 1
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Cârlig de agățare pentru bancurile de lucru cu rafturi de depozitare Tip 12	927094 12