

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare, 12×20G, Înălțime / număr de sertare: 800/2**Date comandă**

Numărul de comandă	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Ușă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75

Înălțime ușă mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 600 și 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descriere tehnică

Opritor de ușă	pe dreapta
Număr de sertare	2
Înălțimea utilă pentru sertare	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Număr de uși	1
Adâncime	650 mm
Lățime utilă	350 mm
Înălțimea ușii	525 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă a ușii	525 mm
Înălțime	800 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Lățime utilă sertare	300 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	400 mm
Greutate	41,3 kg
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Carcasă 16G cu ușă cu opritor pe dreapta, pentru autoechipare cu sertare Înălțime / înălțimea ușii 800/525 mm	927420 800/525
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21