

HOLEX

Suport crestat pentru banda de șlefuit, conic, Ø cozii 6 mm, Cel mai mare Øxlungimea capului: 36X60mm



Date comandă

Numărul de comandă	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oțel. Suprafață laterală reșlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.

Descriere tehnică

Turație maximă	13500 min ⁻¹
Cel mai mare Ø	36 mm
cel mai mic Ø	22 mm
Ø cap	5 mm
Lungimea capului	60 mm
Descrierea formei	conic
Ø cozii	6 mm
Material de suport	Corp elastic din cauciuc
Tip produs	Suport pentru pentru bandă abrazivă

