

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G recomandată pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime și menghină, Înălțime: 600mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927321 600
GTIN	4062406108472
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă. Ușa se închide cu **încuietoare cilindrică**. Setare care nu se închid.

Recomandat pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime Cod 967565 Ref. 120 și menghină Cod 967100 Ref. 120 (nu se găsește în setul de livrare).

Echipare:

Înălțimea ușii mm: 525

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Greutate	23,9 kg
Lățime	400 mm
Înălțime	600 mm

Adâncime	650 mm
Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	280 mm
Înălțimea utilă	570 mm
Grosimea materialului	1 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

Accesorii

Dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime cu menghină Lățimea bacului de menghină 120 mm	967565 120
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Menghină paralelă Lățimea bacurilor 120 mm	967100 120