

Garant GRIDLINE

**Carcasă de energie cu prelungitor pentru cablu și pentru furtun, Înălțime: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927329 900
GTIN	4062406108656
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă.

Echiptat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înșurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.

Racord NW 7,2 niplu și cuplă rapidă. Cu cuplă cu închidere rapidă. Pres. max. 12 bar. Cu panou gol suplimentar, pentru echiparea opțională a altor 3 module.

**Echipare:**

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1 și 0/3

**Culoare:**

Corp și module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, **acoperită cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectați nr. maxim de module.

**Descriere tehnică**

Greutate	38,4 kg
Înălțime	900 mm
Lățime	400 mm
Adâncime	650 mm
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Număr prize tip F	2
Tensiune nominală	250 V
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

## Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1