

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu module de curent și aer comprimat, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927325 900
GTIN	4062406108533
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă.

Echiptă cu module de curent și aer comprimat: 2 × modul Cod 928470 Ref. DE250V/1, 1 × modul Cod 928470 Ref. AIR/S.

Echipare:

Module Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. AIR/S; 1 × Ref. 0/3

Culoare:

Corp și module gri deschis RAL 7035. Parte frontală antracit RAL 7016, **acoperită cu vopsea pulbere.**

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectați nr. maxim de module.

Descriere tehnică

Lățime	400 mm
Înălțime	900 mm
Adâncime	650 mm

Greutate	26,9 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecă intrare	Sistem fixare GST
Număr prize tip F	2
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul AIR/S	928470 AIR/S
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1
Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Tip modul AIR/S	933913 AIR/S