

Garant GRIDLINE

Carcasă 16G cu module de curent și aer comprimat, Înălțime: 700mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927325 700
GTIN	4062406108519
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă.

Echipată cu module de curent și aer comprimat: 2 × modul Cod 928470 Ref. DE250V/1, 1 × modul Cod 928470 Ref. AIR/S.

Echipare:

Module Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. AIR/S; 1 × Ref. 0/3

Culoare:

Corp și module gri deschis RAL 7035. Parte frontală antracit RAL 7016, **acoperită cu vopsea pulbere.**

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectați nr. maxim de module.

Descriere tehnică

Adâncime	650 mm
Înălțime	700 mm
Greutate	22,7 kg

Lățime	400 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr prize tip F	2
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1
Modul pentru energie și medii Tip modul AIR/S	928470 AIR/S
Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Tip modul AIR/S	933913 AIR/S