

Garant GRIDLINE

Carcasă de energie cu prelungitor pentru cablu și pentru furtun, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927329 800
GTIN	4062406108649
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă.

Echiptat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înșurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.

Racord NW 7,2 niplu și cuplă rapidă. Cu cuplă cu închidere rapidă. Pres. max. 12 bar. Cu panou gol suplimentar, pentru echiparea opțională a altor 3 module.

Echipare:

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1 și 0/3

Culoare:

Corp și module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, **acoperită cu vopsea pulbere.**

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectați nr. maxim de module.

Descriere tehnică

Înălțime	800 mm
Adâncime	650 mm
Greutate	36,7 kg
Lățime	400 mm
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Număr prize tip F	2
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1