

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	300475 32
GTIN	4062406108670
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

HOLEX –

Piuliță de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min⁻¹, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucăle elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 50 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 32

Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 32

Descriere tehnică

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	32
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	50 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Ø de prindere D ₁	2-20 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309448 4
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	308986 17
	309002 16

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309414 8

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

309378 16

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308812 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308986 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309432 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309418 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm

309376 13

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309414 14

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm

309240

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

309377 15

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309377 3

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309414 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm

309376 17

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309376 2

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308986 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

309418 20

Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mm cu etanșare

309026

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309418 6
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309378 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32	309617 32
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309418 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309376 3
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309001 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
	309416 6

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm

309448 7

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32

309580 32

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309376 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm

309376 20

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309376 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309418 12

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309001 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

309000 15

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309002 12

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309377 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

309000 11

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309377 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

309000 12

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309377 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm

309376 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm

309432 12

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32

309680 32

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm

309002 17

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309001 20

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309376 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309376 6
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309001 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309448 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm cu etanșare și duze de stropire	309285
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm cu etanșare	309284
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309001 19
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309414 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309378 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309376 8
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
	309397

Set de bucșe elastice ER HP Cu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309414 12

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

309001 15

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309448 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309376 18

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40

308810 40

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

309002 20

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309418 11

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308986 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308981 19

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309002 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308981 9

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309001 3

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309377 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm

309376 12

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309416 20

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309377 13

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309376 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309416 4,5
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Set de bucșe elastice ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309377 7
	309001 16

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm

308981 16

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309378 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309416 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309432 10

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309377 14

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm

309376 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm

309000 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

308981 18

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309416 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309376 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309000 5

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

309377 19

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309377 11

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309378 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308981 14

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308986 10

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

309000 6

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3